



Nagy teljesítményű sűrített levegős rendszer, 230 V

Termékszám: 6860100.99.0002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül

Automatikus tisztítórendszer AN-ISE sc, A-ISE sc, N-ISE sc és LDO sc/LDO 2 sc egységekhez

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Az öntisztító csomag a következő elemeket tartalmazza alapfelszerelésként:• Csővezeték, 7,6 m (25 láb)• Kötegelő• HOAB kompresszor rögzítőszerelvénnyel• Relés védőelem
Áramellátási követelmények (feszültség):	230 V AC
Áramellátási követelmények (Hz):	50 Hz
Áramlás:	1 m ³ /h kimenő légáram a kompresszorkimenetnél
Biztosíték besorolás:	250 V és 5 A, vezérlőrelé
Borítás besorolás:	IP66 / NEMA 4X
Garancia:	24 hónap
Magasság:	kompresszor
Max. működési ciklus:	15 percenként 60 másodperc
Mérési elv:	Megadott érzékelőkhöz csatlakoztatható nagy teljesítményű légfúvó rendszer a biotermelődés és az egyéb szennyeződések viaszosorításához
Méretek (MxSZxM):	370 mm x 320 mm x 200 mm
Működési hőmérséklet tartomány:	-20–50 °C, 0–95% relatív páratartalom mellett (nem lecsapódó)
Nyomástartomány:	2,76 bar kimenő légnyomás a kompresszorkimenetnél
Súly:	10,7 kg, kompresszor
Szélesség:	kompresszor
Tárolási feltételek:	-20–70 °C; 95% relatív páratartalom

A doboz tartalma

Az öntisztító csomag a következő elemeket tartalmazza alapfelszerelésként:• Csővezeték, 7,6 m (25 láb)• Kötegelő• HOAB kompresszor rögzítőszerelvénnyel• Relés védőelem