



BOD Direct Plus

Termékszám:

HUF Ár (nettó):
Szállítás 2 héten belül

LQV166.98.00001 **Veszélyes**

Elérhetőségünk



BOD Direct Plus: Szabályozza közvetlenül BOI méréseit

Respirometrikus BOI mérőműszer nagy grafikus kijelzővel és keverővel, valamint akár hat palacknak elegendő elektronikus nyomásérzékelővel.

Pozitív felhasználói tapasztalat

A részletes menü funkcióval rendelkező kijelzőnek köszönhetően a navigálás és a BOI mérése gyors és egyszerű. Minden egy eszközben!

A minták egyéni vizsgálata és programozása

A mintapalackok tetején található LED-fényforrásoknak és a minták egyéni programozásának köszönhetően mindig nyomon követheti a BOI alakulását minden egyes minta esetében.

Továbbfejlesztett, kényelmes adatátvitel energiagazdálkodással

Két USB- és egy SD-kártya interfésszel most számos lehetősége nyílik a további elemzés céljából történő adatátvitelre. Továbbá a BOD Direct Plus fő áramforrás tápegység opcióval rendelkezik (amelyhez elem is tartozik) a folyamatos, stabil áramellátás érdekében.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	BOD Direct Plus Instrument, Power Supply, Bottles, USB Cable, Stirring Bars
Adattárolás:	Automatikus adattárolás akár 672 eredményig, a mérés időtartamától függően
Tárolási intervallumok:	
	Első nap – óránként
	Második nap – kétóránként
	Harmadik nap és azután – 24 óránként
Alkalmazás:	BOI ₅ , BOI ₇ , OECD 301 F, stb.
Automatikus kikapcsolás:	Kikapcsolható, a palack nyomásának esésével szabályozva
Belső óra:	Valós idejű óra, melyet az elemek működtetnek, ha a készülékhez nem tartozik külső tápegység
Bemenetek:	1500 mA
Bemenő feszültség:	10 - 240 V, 50/60 Hz
Garancia:	24 hónap
Interfész:	USB (csak USB stick-hez), USB-eszköz, SD-kártya
Keverési sebesség:	320 fordulat/perc, rövid központosító fázis 40 másodpercenként
Kijelző:	Grafikus kijelző, 16 szürkességi szint, 240 pixel széles, 128 pixel magas

Környezeti feltétel: hőmérséklet:	2 - 40 °C
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	5 - 80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Mérési elv:	Respirometrikus, elektronikus nyomásérzékelő
Méréstartomány:	0 - 40, 0 - 80, 0 - 200, 0 - 400, 0 - 800, 0 - 2000, 0 - 4000 mg/L O ₂
Méretek:	(Sz x Ma x Mé) 230 mm x 181 mm x 375 mm (a keverőegységgel)
Súly:	4,1 kg az elemekkel és üres palackokkal, tápegység, adapter-csatlakozó és keverő egység nélkül
Szünet mód:	Elemek: 3 db alkáli-mangán, típus: C / LR14 Külső: 15 V DC a tartozék tápadapter-csatlakozón keresztül, alacsony feszültségű csatlakozó, maximális teljesítményigény: 600 mA
Tanúsítványok:	CE, EMC megfelel a DIN EN 61326 alapvető követelményeinek
Védettségi osztály:	Érzékelő fej: IP54

A doboz tartalma

BOD Direct Plus Instrument, Power Supply, Bottles, USB Cable, Stirring Bars