



DR300 hordozható koloriméter, klór, szabad + teljes, dobozban

Termékszám:

LPV445.99.00110

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

A hordozható műszerek következő generációja

Csökkentse az adatgyűjtéssel kapcsolatos problémákat, szüntesse meg az adatátvitel során előforduló hibákat, és biztosítsa, hogy hatékonyabban lehessen visszakövetni a megfelelőséggel kapcsolatos tevékenységeket.

A DR300 modell mellett, hogy rendelkezik a Pocket Colorimeter hordozható színmérőkre jellemző megbízhatósággal, a legmodernebb adatátvitelre és a Claros rendszerhez való kapcsolódásra is képes*.

Legfőbb előnyök:

- egyparaméteres, bárhol használható, hordozható fotométer
- akkumulátoros működés maximum 5000 teszthez
- strapabíró vízálló (IP67) kivitel
- egyszerű, intuitív dizájn

Tartalmazza:

- Strapabíró, egyedi hordtáska (4660200)
- Elemek
- Mintacellák (2427606)
- Felhasználói kézikönyv

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a reagensek nem a készlet tartalma, és külön kell megvásárolni őket.

*A Claros rendszerhez való kapcsolódási lehetőség jelenleg csak az USA, Kanada és az EU területén érhető el.

Megbízhatóság

A Hach 1993 óta folyamatosan prémium minőségű vegyszeti és kolorimetriás műszereket kínál, amelyek megbízható és pontos méréseket tesznek lehetővé.

Egyszerű

Az egyszerű, intuitív működés csökkenti a manuális hibák lehetőségét, ezáltal olyan pontos mérési adatokat biztosít, amelyekben hosszú időn keresztül megbízhat. A továbbfejlesztett háttérvilágítással rendelkező nagyobb kijelzőnek köszönhetően az eredmények leolvasása minden körülmény között egyszerű.

Tartós

A strapabíró, vízhatlan (IP67) kialakítás minden olyan körülménynek ellenáll, amellyel a terepen vagy az úton találkozhat (leesés, szélsőséges hőmérsékleti körülmények, eső és por).

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Minden DR300 hordozható színmérőt használatra készen, robusztus hordtáskában (4660200) szállítunk, akkumulátorokkal, mintacellákkal (2427606) és kézikönyvvvel együtt. A reagenseket külön kell megvásárolni.
Abszorbancia:	0 - 2,5 Abs
Adatrögzítő :	Utolsó 50 mérés
Borítás besorolás:	IP67, vízálló 1 méterig, 30 percig
Detektor:	Szilikon fotodióda
Fényforrás:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Garancia:	24 hónap
Hullámhossz:	528 ±2 nm
Kijelző:	Háttérvilágítású LCD
Mérés módszer:	DPD
Méréstartomány:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Méretek (MxSZxM):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Mintacella kompatibilitás:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Működési feltételek:	0 - 50 °C; 0 - 90% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Paraméter:	Klór, szabad + teljes
Region:	EU
Speciális tulajdonság:	Dobozban
Spektrális sáv szélesség:	15 nm sáv szélességű szűrő
Súly:	0,25 kg
Szünet mód:	4 db AAA alkáli elem; élettartam: körülbelül 5000 teszt

A doboz tartalma

Minden DR300 hordozható színmérőt használatra készen, robusztus hordtáskában (4660200) szállítunk, akkumulátorokkal, mintacellákkal (2427606) és kézikönyvvvel együtt. A reagenseket külön kell megvásárolni.