



## DR300 hordozható koloriméter, ózon, dobozban

**Termékszám:** LPV445.99.04110

**HUF Ár (nettó):** Elérhetőségünk

Elérhető

### Bizonyított múlt. Pontos és gyors.

A DR300 továbbviszi a Hach Pocket Colorimeter hordozható színmérőkre jellemző megbízhatóságot, miközben felhasználóbarátabb kialakítást biztosít.

Felhívjuk figyelmét, hogy a készlet nem tartalmazza a reagenseket, azokat külön kell megvásárolni.

### Megbízhatóság

A Hach 1993 óta folyamatosan prémium minőségű vegyszeti és kolorimetriás műszereket kínál, amelyek megbízható és pontos méréseket tesznek lehetővé.

### Egyszerű

Az egyszerű, intuitív működés csökkenti a manuális hibák lehetőségét, ezáltal olyan pontos mérési adatokat biztosít, amelyekben hosszú időn keresztül megbízhat. A továbbfejlesztett háttérvilágítással rendelkező nagyobb kijelzőnek köszönhetően az eredmények leolvasása minden körülmény között egyszerű.

### Tartós

A strapabíró, vízhatlan (IP67) kialakítás minden olyan körülménynek ellenáll, amellyel a terepen vagy az úton találkozhat (leesés, szélsőséges hőmérsékleti körülmények, eső és por).

---

## Műszaki adatok

|                    |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A doboz tartalma:  | Minden DR300 hordozható koloriméter használatra készen, robusztus hordtáskában szállítunk, amely a felhasználói kézikönyv nyomtatott változatát is tartalmazza. A reagenseket külön kell megvásárolni. |
| Abszorbancia:      | 0 - 2,5 Abs                                                                                                                                                                                            |
| Adatrögzítő :      | Utolsó 50 mérés                                                                                                                                                                                        |
| Borítás besorolás: | IP67, vízálló 1 méterig, 30 percig                                                                                                                                                                     |
| Detektor:          | Szilikon fotodióda                                                                                                                                                                                     |
| Fényforrás:        | Fénykibocsátó dióda (LED)                                                                                                                                                                              |
| Garancia:          | 24 hónap                                                                                                                                                                                               |
| Hullámhossz:       | 600 ±2 nm                                                                                                                                                                                              |
| Kijelző:           | Háttérvilágítású LCD                                                                                                                                                                                   |
| Mérés módszer:     | Indigó-triszulfonát                                                                                                                                                                                    |
| Méréstartomány:    | 0,01 - 0,25 mg/L O <sub>3</sub> ; 0,01 - 0,75 mg/L O <sub>3</sub>                                                                                                                                      |

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Méreték (MxSZxM):          | 34 mm x 69 mm x 157 mm                                      |
| Mintacella kompatibilitás: | 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)                                 |
| Működési feltételek:       | 0 - 50 °C; 0 - 90% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül) |
| Paraméter:                 | Ózon                                                        |
| Speciális tulajdonság:     | Dobozban                                                    |
| Spektrális sávszélesség:   | 15 nm sávszélességű szűrő                                   |
| Súly:                      | 0,25 kg                                                     |
| Szünet mód:                | 4 db AAA alkáli elem; élettartam: körülbelül 5000 teszt     |

---

## A doboz tartalma

Minden DR300 hordozható koloriméter használatra készen, robusztus hordtáskában szállítunk, amely a felhasználói kézikönyv nyomtatott változatát is tartalmazza. A reagenseket külön kell megvásárolni.