



SC4200c Claros csatlakozó, külső doboz Wi-Fi/mobilinternet hálózathoz, csatlakozóval, 1 digitális érzékelőhöz

Termékszám: LXV524.99.140A0

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül

Javítsa a vezérlő teljesítményét a távoli hozzáférés segítségével

Csatlakoztassa meglévő Hach SC200 vagy SC1000 készülékét, hogy bárhol és bármikor hozzáférjen az online rendszeradatokhoz.

Biztosítsa a műszer pontosságát

A csatlakoztatott eszközökön elérhető, lépésről lépésre történő utasítások segítségével biztosítható, hogy a kezelők megfelelően végezzék el a karbantartást, egyszerűsítve a képzést, minimalizálva az állásidőt és biztosítva a pontos műszerteljesítményt.

Távoli nyomon követés

A mérések és a műszerek folyamatos távoli elérése lehetővé teszi az üzemek és a folyamatok nyomon követésének rögzítését a nap minden percében.

Feltételeken alapuló karbantartás

Optimalizálja a karbantartási ütemtervét, és kezelje a valós igényeknek megfelelően a műszereket az előrejelző diagnosztikai szoftverrel, amely folyamatosan figyeli a műszerek állapotát.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	SC4200c Claros csatlakozó, Wi-Fi/mobilinternet, felhasználói kézikönyv és tápkábel.
	A távszervizcsatlakozó-kábelt külön kell megrendelni.
Analóg kimenetek: funkcionális mód:	Lineáris, PID
Anyag:	Polikarbonát, alumínium (porfesték-bevonatos), rozsdamentes acél
Áramellátási követelmények (feszültség):	100 - 240 V AC
Áramellátási követelmények (Hz):	50/60 Hz
Borítás besorolás:	NEMA 4X / IP66 fém ház, korrózióálló kivitelben
Cellular:	External Box for Wi-Fi/Cellular
Felszerelési mód:	Falra, oszlopra vagy panelre rögzítés
Hálózati kapcsolat:	LAN-os változat: 2 Ethernet csatlakozó (10/100 Mbps), kapcsolási funkció, M12-es D-kódos anya csatlakozó.
	Mobilinternetes változat: SIM-kártya-tartó (3G/4G).
	A csatlakozás típusa függ a vezérlő konfigurációjától.
Installation category:	Kategória II
Kézikönyv nyelvek:	Angol, dán, francia, holland, német, olasz, spanyol

Kijelző:	Semmi
Kommunikációs képességek:	Profibus DPV1 card
Kompatibilis hálózati technológiák:	GSM 3G/4G (pl. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone stb.)
	Külső CDMA (pl. Verizon)
Kompatibilis műszer:	Ammónia: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrát: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc
	Foszfát: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Szerves anyagok: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	Vezetőképesség: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ózon: 9185sc
	Oldott oxigén: LDO 2 sc
	Klór: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Klór-dioxid: 9187sc
	Lebegőanyagok: Solitax sc, TSS sc
	Iszapszint: Sonatax sc
	Zavarosság: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Leírás:	Mikroprocesszor és menürendszer által vezérelt átjáró, amely csatlakozik az SC200 vagy SC1000 készülékhez
Megfelelőségi igazolások:	CE-jóváhagyás (az összes érzékelőtípussal). Az ETL felsorolásában szerepel az általános helyszíneken történő használat céljára, az UL és CSA biztonsági szabványok szerint (az összes érzékelőtípussal).
	Néhány felsorolt váltóáramú modell általános biztonsági helyszíneken használható az Underwriters Laboratoires UL és CSA biztonsági szabványai szerint (az összes érzékelőtípussal).
Mérések:	Egy csatlakozás az SC vezérlőhöz
Méretek:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 hüvelyk)
Működési hőmérséklet tartomány:	LAN-os változat: -20 és 60 °C között
	Mobilinternetes változat: -20 és 55 °C között
Plug:	Yes
Relay: Operational mode:	Elsődleges vagy másodlagos mérés, számított érték (csak a kétcsatornás esetben) vagy időzítő
Relék:	Nagyfeszültség:
	Két relé (SPDT);
	Maximális kapcsolási feszültség: 250 V AC
	Maximális kapcsolási áramerősség: 5 A (csak ohmos fogyasztó)
	Maximális kapcsolási áram: 1250 V A, 125 W (csak ohmos fogyasztó)
	Vezetékméret: 0,75 és 2,5 mm ² között (18-tól 12 AWG-ig)
	Kisfeszültség:

Súly:	Négy relé mindegyik kisméretű relémodulon 1,7 kg (csak a vezérlő, modulok nélkül)
Szennyezési fok:	2
Tárolási feltételek:	–20-tól 70 °C-ig, 0 - 95%-os relatív páratartalom, lecsapódás nélküli
Tengerszint feletti magasság:	Legfeljebb 2000 m
USB csatlakozó:	Az adatok letöltéséhez, valamint a szoftverfrissítésekhez használatos. A vezérlő körülbelül 20 000 adatpontot rögzít minden csatlakoztatott érzékelőhöz.
Védettségi osztály:	I, a védő földelésre kapcsolva
Vezeték nyitás:	½ hüvelykes NPT vezetékcső

A doboz tartalma

SC4200c Claros csatlakozó, Wi-Fi/mobilinternet, felhasználói kézikönyv és tápkábel.A távszervizcsatlakozó-kábelt külön kell megrendelni.