



Claros csatlakozó, külső USB dobozzal és Wi-Fi-vel; 1 év

Termékszám: LXZ524.99.A0012

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül

Tartalmazza az SC200 vagy SC1000 MSM-hez való csatlakoztatásához szükséges eszközöket és szolgáltatásokat, legfeljebb két Claros-kompatibilis érzékelő számára.

Az LXZ524.99.A0012 olyan KTO csomag, amely további elemeket tartalmaz: a CLAROS-YRLY, az MSM-SENSOR-YRLY (2 db), és az S-XCOMM-SC4200c is hozzá lesz adva a számlához. A teljes díj változatlan marad.

Az adatokhoz való hozzáférés bárholról

Férjen hozzá könnyen a folyamatkezelést és a megelőző karbantartást segítő lényeges információkhoz.

Bármikor. Bárhol.

Állapítsa meg mindig egy pillantással: Mérési és érzékelési diagnosztika

Legyen biztos érzékelője megfelelő működésében és bízjon meg a mérési eredményekben az egyszerűen értelmezhető színekkel LED-eknek, valamint a hibákhoz és figyelmeztetésekhez hasonló, egyértelmű útmutatást nyújtó távoli diagnosztikának köszönhetően.

Gyors és felhasználóbarát működés

A könnyen kezelhető menüopciókkal gyorsan kalibrálhatja műszereit, így könnyen beállíthatja rendszerét és optimalizálhatja folyamatait. Ha rendelkezésére áll valamilyen internetképes eszköz, ezt bárhol elvégezheti.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	LXV524.99.040A0 SC4200c Claros csatlakozó, LAN + külső USB doboz (Wi-Fi & Verizon modemekhez), csatlakozódugó nélkül
	LXZ524.99.00046 távoli szolgáltatás csatlakozó SC200-hoz
	LZY472-01 USB Ethernet adapter
	LZY997 Wi-Fi USB
	LXZ524.99.00016 USB doboz
	CLAROS-YRLY Claros alapdíj (1 évre)
	MSM-SENSOR-YRLY MSM érzékelő előfizetés (1 évre)
	MSM-SENSOR-YRLY MSM érzékelő előfizetés (1 évre)
	S-XCOMM-SC4200c szolgáltatás beüzemelési díja
Analóg kimenetek: funkcionális mód:	Lineáris, PID

Anyag:	Polikarbonát, alumínium (porfesték-bevonatos), rozsdamentes acél
Áramellátási követelmények (feszültség):	100 - 240 V AC
Áramellátási követelmények (Hz):	50/60 Hz
Borítás besorolás:	NEMA 4X / IP66 fém ház, korrózióálló kivitelben
Cellular:	w/ External USB Box Wi-Fi
Előfizetés hossza:	1 year
Felszerelési mód:	Falra, oszlopra vagy panelre rögzítés
Garancia:	24 hónap
Hálózati kapcsolat:	LAN-os változat: 2 Ethernet csatlakozó (10/100 Mbps), kapcsolási funkció, M12-es D-kódos anya csatlakozó.
	Mobilinternetes változat: SIM-kártya-tartó (3G/4G).
	A csatlakozás típusa függ a vezérlő konfigurációjától.
Installation category:	Kategória II
Kézikönyv nyelvek:	Angol, dán, francia, holland, német, olasz, spanyol
Kijelző:	Semmi
Kimenet :	Analóg kimeneti modulonként öt 4 - 20 mA-es analóg kimenet
Kommunikációs képességek:	Profibus DPV1 card
Kompatibilis hálózati technológiák:	GSM 3G/4G (pl. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone stb.)
	CDMA (pl. Verizon)
Kompatibilis műszer:	Ammónia: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrát: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc
	Foszfát: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Szerves anyagok: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	Vezetőképesség: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ózon: 9185sc
	Oldott oxigén: LDO 2 sc
	Klór: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Klór-dioxid: 9187sc
	Lebegőanyagok: Solitax sc, TSS sc
	Izszapszint: Sonatax sc
	Zavarosság: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Leírás:	Mikroprocesszor és menürendszer által vezérelt vezérlő, amely az érzékelőt működteti.
Megfelelőségi igazolások:	CE-jóváhagyás (az összes érzékelőtípussal). Az ETL felsorolásában szerepel az általános helyszíneken történő használat céljára, az UL és CSA biztonsági szabványok szerint (az összes érzékelőtípussal).
	Néhány felsorolt váltóáramú modell általános biztonsági helyszíneken használható az Underwriters Laboratoires UL és CSA biztonsági szabványai szerint (az összes érzékelőtípussal).
Mérések:	Két digitális SC csatlakozóval felszerelt eszköz

Méretetek:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 hüvelyk)
Működési hőmérséklet tartomány:	LAN-os változat: -20 és 60 °C között
	Mobilinternetes változat: -20 és 55 °C között
Relay: Operational mode:	Elsődleges vagy másodlagos mérés, számított érték (csak a kétcsatornás esetében) vagy időzítő
Relék:	Nagyfeszültség:
	Két relé (SPDT);
	Maximális kapcsolási feszültség: 250 V AC
	Maximális kapcsolási áramerősség: 5 A (csak ohmos fogyasztó)
	Maximális kapcsolási áram: 1250 V A, 125 W (csak ohmos fogyasztó)
	Vezetékméret: 0,75 és 2,5 mm ² között (18-tól 12 AWG-ig)
	Kisfeszültség:
	Négy relé mindegyik kisfeszültségű relémodulon
Súly:	1,7 kg (csak a vezérlő, modulok nélkül)
Szennyezési fok:	2
Tárolási feltételek:	–20-tól 70 °C-ig, 0 - 95%-os relatív páratartalom, lecsapódás nélküli
Tengerszint feletti magasság:	Legfeljebb 2000 m
USB csatlakozó:	Az adatok letöltéséhez, valamint a szoftverfrissítésekhez használatos. A vezérlő körülbelül 20 000 adatpontot rögzít minden csatlakoztatott érzékelőhöz.
Védettségi osztály:	I, a védő földelésre kapcsolva
Vezeték nyitás:	½ hüvelykes NPT vezetékcső

A doboz tartalma

LXV524.99.040A0 SC4200c Claros csatlakozó, LAN + külső USB doboz (Wi-Fi & Verizon modemekhez), csatlakozódugó nélkül
LXZ524.99.00046 távoli szolgáltatás csatlakozó SC200-hoz
LZY472-01 USB Ethernet adapter
LZY997 Wi-Fi USB
LXZ524.99.00016 USB doboz
CLAROS-YRLY Claros alapidj (1 évre)
MSM-SENSOR-YRLY MSM érzékelő előfizetés (1 évre)
MSM-SENSOR-YRLY MSM érzékelő előfizetés (1 évre)
S-XCOMM-SC4200c szolgáltatás beüzemelési díja